

Garant**Armadio portavaschette con ante battenti in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	944005 1000
GTIN	4062406073398
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Possibilità di montare ripiani con passo da 25 mm.

Armadio portavaschette attrezzato 30×11G.

Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro.

Collocamento:

Numero di vaschette: 12× n. art. 963321 Dim. SB6; 12× n. art. 963321 Dim. SB5; 12× n. art. 963321 Dim. SB4

Fornitura:

Armadio con ripiani e vaschette a bocca di lupo inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

- **Per vaschette a bocca di lupo singole vedi n. art. 963321.**
- **Per ripiani singoli vedi n. art. 944061, 944065.**

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Altezza	1000 mm
Numero ripiani	4
Larghezza	750 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	80 kg
Peso	47 kg
Profondità	275 mm
Altezza utile	845 mm
Profondità in G	11
Larghezza in G	30
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	500 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio portavaschette

Accessori

Ripiani a gradino per armadi portavaschette, profondità 11G Per larghezza armadio in G 30	944065 30
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Set di supporti per ripiani per armadi GridLine 20 pezzi Modello F	940559 F
Ripiani per armadi portavaschette, profondità 11 G Per larghezza armadio in G 30	944061 30

