


Garant GRIDLINE

Armadio portavaschette modulare con ante battenti in lamiera piena con vaschette portamateriali, Altezza: 2000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	944221 2000
GTIN	4062406073503
Classe articolo	9GI

Descrizione

Esecuzione:

Armadio portavaschette attrezzato 40x20G. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Chiudibile mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Ante battenti in lamiera piena con pannelli forati per l'alloggiamento di vaschette a bocca di lupo e ganci e supporti Easyfix. Con ripiani e vaschette a bocca di lupo.

6 ripiani con **65 kg di portata**.

3 ripiani con **100 kg di portata**.

Collocamento:

Numero di vaschette: 36 x n. art. 963321 Dim. SB6; 51 x n. art. 963321 Dim. SB5; 18 x n. art. 963321 Dim. SB4; 16 x n. art. 963321 Dim. SB3Z

Fornitura:

Armadio con ripiani e vaschette a bocca di lupo inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Portata per anta: 8 kg.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Altezza utile	1845 mm
Peso	151 kg
Altezza	2000 mm
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera piena
Numero ripiani	9
Profondità	500 mm
Larghezza	1000 mm
Profondità in G	20
Larghezza in G	40
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio portavaschette

Accessori

Set di supporti per ripiani per armadi GridLine20 pezzi Modello F	940559 F
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11