

 GRIDLINE

Armadio per valigette GridLine, Altezza mm / Numero di ripiani: 2000/6



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	944241 2000/6
GTIN	4062406073527
Classe articolo	9GI

Descrizione

Esecuzione:

Armadio contro gli accessi non autorizzati e per la custodia di valigette n. 693330. Ripiani con guide e listello di battuta sul lato posteriore. Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Sportelli a battente rinforzati sul lato interno, richiudibili mediante maniglia di chiusura in Haptoprene® con serratura a cilindro.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, **termoverniciati**.

Nota:

Fornitura senza valigetta.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieure: 1000 kg

Székényház belső teherbírása: 1000 kg

Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 100 kg

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 500 mm

Profondità: 500 mm
 Larghezza in G: 20
 Profondità in G: 20
 Altezza utile: 1845 mm

Descrizione tecnica

Profondità in G	20
Larghezza	500 mm
Peso	81 kg
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Altezza utile	1845 mm
Larghezza in G	20
Frontalini armadio	Porta battente in lamiera e policarb. trasparente
Numero ripiani	6
Altezza	2000 mm
Profondità	500 mm
Spessore del materiale	0,9 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1000 kg
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Accessori

Ripiano supplementare per armadio per valigette per larghezza armadio in G 20 mm

944249 20