

Garant GRIDLINE

**Armadio caricabatterie con ante a battente in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 1000/DEmm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	944503 1000/DE
GTIN	4062406073565
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio caricabatterie attrezzato 40×20G, con **interruttore di sicurezza e ventilatore**.

Ventilatore con filtro dell'aria con funzionamento in pressione (50 m<sup>3</sup> / h). L'aria fuoriesce attraverso le fessure di aerazione laterali degli sportelli. Ripiani per caricamento batterie con cad. due barre a 6 prese da 230 V con interruttore On / Off.

**Fornitura:**

Armadio con 2 ripiani forati per caricamento batterie. Connettore 16 A / 400 V 5 poli con cavo da 3 m e **certificato di misura**. 4× ciabatte con 6 prese.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Prese in versione tedesca.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	1000 mm
Peso	88 kg
Altezza utile	845 mm

Profondità	500 mm
Altezza	1000 mm
Numero di slot	24
Larghezza in G	40
Profondità in G	20
Alimentazione	Alimentazione di rete
Interruttore On/Off	sì
Tensione nominale	400 V
Ingresso per tipo di connettore	F
Numero di prese modello F	24
Modello di presa	F
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio caricabatterie

## Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------