

Garant GRIDLINE

Armadio caricabatterie con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 1000/DEmm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	944501 1000/DE
GTIN	4062406073534
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio caricabatterie attrezzato 40×20G, con **interruttore di sicurezza** e **ventilatore**.

Ventilatore con filtro dell'aria con funzionamento in pressione (50 m³ / h). L'aria fuoriesce attraverso le fessure di aerazione laterali degli sportelli. Ripiani per caricamento batterie con cad. due barre a 6 prese da 230 V con interruttore On / Off.

Fornitura:

Armadio con 2 ripiani forati per caricamento batterie. Connettore 16 A / 400 V 5 poli con cavo da 3 m e **certificato di misura**. 4× ciabatte con 6 prese.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Prese in versione tedesca.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Numero di slot	24
Peso	88 kg
Altezza utile	845 mm
Altezza	1000 mm

Profondità	500 mm
Larghezza	1000 mm
Larghezza in G	40
Profondità in G	20
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	F
Interruttore On/Off	sì
Tensione nominale	400 V
Numero di prese modello F	24
Modello di presa	F
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio caricabatterie

Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------