

Garant GRIDLINE

Armadio caricabatterie con ante battenti in lamiera piena, Altezza: 2000/DEmm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	944501 2000/DE
GTIN	4062406073558
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio caricabatterie attrezzato 40×20G, con **interruttore di sicurezza** e **ventilatore**.

Ventilatore con filtro dell'aria con funzionamento in pressione (50 m³ / h). L'aria fuoriesce attraverso le fessure di aerazione laterali degli sportelli. Ripiani per caricamento batterie con cad. due barre a 6 prese da 230 V con interruttore On / Off.

Fornitura:

Armadio con 2 ripiani forati per caricamento batterie. Connettore 16 A / 400 V 5 poli con cavo da 3 m e **certificato di misura**. 4× ciabatte con 6 prese. 2 ripiani supplementari n. art. 940550 Dim. 40 e 1 cassetto n. art. 940642 Dim. 125.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Prese in versione tedesca.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza	1000 mm
-----------	---------

Profondità	500 mm
Peso	120 kg
Numero di slot	24
Altezza utile	1845 mm
Altezza	2000 mm
Profondità in G	20
Larghezza in G	40
Alimentazione	Alimentazione di rete
Interruttore On/Off	sì
Ingresso per tipo di connettore	F
Tensione nominale	400 V
Numero di prese modello F	24
Modello di presa	F
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio caricabatterie

Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Cassetto per armadi con ante battenti, larghezza 40G Altezza frontalini cassette 125 mm	940642 125
Ripiano Per larghezza armadio / Armadietto in G 40	940550 40