

Garant GRIDLINE

Terminale informatico, Modello: FR**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 948111 FR |
| GTIN | 4062406073695 |
| Classe articolo | 9GS |

Descrizione**Esecuzione:**

Custodia per monitor con ventola per monitor CRT fino a 19 pollici. Anta a battente con finestra in policarbonato, richiudibile.

Il cassetto porta-tastiera si blocca in posizione. 3 regolazioni dell'altezza con passo da 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), richiudibile, con fermi e poggia-polsi in bambù.

Custodia per computer con ventola e 1 ripiano zincato regolabile in altezza, nonché passacavi per la posa ottimale dei cavi. Tutte le serrature si chiudono con una unica chiave.

Funzione:

IP41: protezione contro la caduta verticale di gocce d'acqua e la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalino dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

La postazione di lavoro per computer è compatibile con gli armadi GridLine profondità 20G n. art. 940001 – 940217, 940801 – 940907 e può essere abbinata in base alle esigenze individuali.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--|
| Profondità utile custodia del computer | 470 mm |
| Larghezza utile custodia per computer | 700 mm |
| Larghezza in G | 30 |
| Diagonale massima dello schermo | 19 pollici |
| Altezza | 2000 mm |
| Larghezza | 750 mm |
| Larghezza vetro | 552 mm |
| Larghezza utile custodia monitor | 690 mm |
| Altezza utile custodia per computer | 845 mm |
| Peso | 77 kg |
| Altezza vetro | 532 mm |
| Altezza utile custodia monitor | 570 mm |
| Profondità | 500 mm |
| Profondità utile custodia monitor | 458 mm |
| Profondità in G | 20 |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg |
| Grado di protezione IP | IP 41 |
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| Tensione nominale | 250 V |
| Interruttore On/Off | sì |
| Ingresso per tipo di connettore | E |
| Spessore del materiale | 0,9 mm |
| Angolo di apertura sportello | 250 grado |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo di prodotto | Postazione di lavoro per computer |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Maniglia per armadi guardaroba senza inserto a bussola | 914221 |
| Maniglia per GridLine Modello GP11 | 914226 GP11 |