

Garant GRIDLINE

Terminale informatico con finestra per stampante, Modello: DE**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	948112 DE
GTIN	4062406073725
Classe articolo	9GS

Descrizione**Esecuzione:**

Custodia per monitor con ventola per monitor CRT fino a 19 pollici. Anta a battente con finestra in policarbonato, richiudibile.

Il cassetto porta-tastiera si blocca in posizione. 3 regolazioni dell'altezza con passo da 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), richiudibile, con fermi e poggia-polsi in bambù.

Custodia per computer con ventola e 1 ripiano zincato regolabile in altezza, nonché passacavi per la posa ottimale dei cavi. Tutte le serrature si chiudono con una unica chiave.

Funzione:

IP41: protezione contro la caduta verticale di gocce d'acqua e la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Fornitura:

L'**impianto elettrico** integrato è fisso e composto da una barra portaprese (6x, 250 V / 16 A con interruttore ON/OFF), cavo di collegamento 1,2 m.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalino dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

La postazione di lavoro per computer è compatibile con gli armadi GridLine profondità 20G n. art. 940001 – 940217, 940801 – 940907 e può essere abbinata in base alle esigenze individuali.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Diagonale massima dello schermo	19 pollici
Altezza utile custodia per computer	845 mm
Profondità	500 mm
Larghezza utile custodia per computer	700 mm
Larghezza in G	30
Peso	77 kg
Altezza utile custodia monitor	570 mm
Dimensione sportello stampante	236×290 mm
Profondità utile custodia monitor	458 mm
Altezza	2000 mm
Larghezza	750 mm
Profondità utile custodia del computer	470 mm
Larghezza vetro	552 mm
Larghezza utile custodia monitor	690 mm
Altezza vetro	532 mm
Profondità in G	20
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo)	100 kg
Grado di protezione IP	IP 41
Alimentazione	Alimentazione di rete
Interruttore On/Off	sì
Ingresso per tipo di connettore	F
Tensione nominale	250 V
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	250 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tipo di prodotto

Postazione di lavoro per computer

Accessori

Maniglia per armadi guardaroba senza inserto a bussola

914221

Maniglia per GridLine Modello GP11

914226 GP11