

Garant GRIDLINE

**Terminale informatico, Modello: DK****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	948101 DK
GTIN	4062406073657
Classe articolo	9GS

**Descrizione****Esecuzione:**

Custodia per monitor LCD per schermi piatti. Piano di appoggio in bambù. Custodia per computer con ventola e ripiano regolabile.

**Funzione:**

IP41: protezione contro la caduta verticale di gocce d'acqua e la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Supporto **sempre** grigio antracite RAL 7016 **termoverniciato**.

**Nota:**

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Profondità utile custodia monitor	230 mm
Peso	73 kg
Larghezza utile custodia monitor	690 mm
Altezza utile custodia monitor	460 mm

Altezza	1620 mm
Larghezza in G	30
Profondità in G	20
Profondità	500 mm
Larghezza	750 mm
Altezza utile struttura portante	845 mm
Larghezza utile struttura portante	700 mm
Grado di protezione IP	IP 41
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	K
Interruttore On/Off	sì
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	250 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Console per computer

## Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
Maniglia per armadi guardaroba senza inserto a bussola	914221