

Garant GRIDLINE

**Terminale informatico, Modello: DK****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 948111 DK     |
| GTIN            | 4062406073718 |
| Classe articolo | 9GS           |

**Descrizione****Esecuzione:**

**Custodia per monitor con ventola** per monitor CRT fino a 19 pollici. Anta a battente con finestra in policarbonato, richiudibile.

**Il cassetto porta-tastiera** si blocca in posizione. 3 regolazioni dell'altezza con passo da 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), richiudibile, con fermi e poggia-polsi in bambù.

**Custodia per computer con ventola** e 1 ripiano zincato regolabile in altezza, nonché passacavi per la posa ottimale dei cavi. Tutte le serrature si chiudono con una unica chiave.

**Funzione:**

IP41: protezione contro la caduta verticale di gocce d'acqua e la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante e frontalino dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

**La postazione di lavoro per computer è compatibile con gli armadi GridLine profondità 20G n. art. 940001 – 940217, 940801 – 940907 e può essere abbinata in base alle esigenze individuali.**

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

|  |  |
|--|--|
| Profondità utile custodia monitor  | 458 mm   |
| Profondità   | 500 mm   |
| Altezza vetro  | 532 mm   |
| Profondità in G  | 20   |
| Altezza  | 2000 mm  |
| Peso   | 77 kg  |
| Larghezza  | 750 mm   |
| Altezza utile custodia per computer  | 845 mm   |
| Larghezza utile custodia monitor   | 690 mm   |
| Profondità utile custodia del computer   | 470 mm   |
| Larghezza vetro  | 552 mm   |
| Larghezza utile custodia per computer  | 700 mm   |
| Larghezza in G   | 30   |
| Altezza utile custodia monitor   | 570 mm   |
| Diagonale massima dello schermo  | 19 pollici   |
| Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) | 100 kg   |
| Grado di protezione IP   | IP 41  |
| Alimentazione  | Alimentazione di rete  |
| Interruttore On/Off  | sì   |
| Tensione nominale  | 250 V  |
| Ingresso per tipo di connettore  | K  |
| Spessore del materiale   | 0,9 mm   |
| Angolo di apertura sportello   | 250 grado  |
| Serratura a cilindro   | inserto modulare a bussola                                     |
| Gamma colori   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo di prodotto   | Postazione di lavoro per computer                              |

## Accessori

|  |             |
|--|-------------|
| Maniglia per GridLine Modello GP11                     | 914226 GP11 |
| Maniglia per armadi guardaroba senza inserto a bussola | 914221      |