

Garant GRIDLINE

**Postazione di lavoro per computer con finestra per stampante, Modello: DK****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	948122 DK
GTIN	4062406073893
Classe articolo	9GS

**Descrizione****Esecuzione:**

Custodia per monitor LCD per schermi piatti con robusto scomparto per cavi. Custodia per computer con ventola sul coperchio dell'alloggiamento e ripiano regolabile. Cassetto porta-tastiera richiudibile con poggia-polsi in bambù, regolabile su 3 altezze con passo da 60 mm. Il cassetto porta-tastiera si blocca in posizione. Piano di appoggio in bambù.

**Funzione:**

IP41: protezione contro la caduta verticale di gocce d'acqua e la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante e cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Larghezza in G	30
Peso	82 kg
Larghezza utile custodia monitor	690 mm
Dimensione sportello stampante	236×290 mm
Profondità	500 mm

Profondità in G	20
Altezza	1740 mm
Larghezza	750 mm
Profondità utile custodia monitor	230 mm
Altezza utile custodia monitor	460 mm
Larghezza utile struttura portante	700 mm
Altezza utile struttura portante	645 mm
Grado di protezione IP	IP 41
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	K
Interruttore On/Off	sì
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	250 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Postazione di lavoro per computer

## Accessori

Maniglia per armadi guardaroba senza inserto a bussola	914221
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11