

Garant GRIDLINE

Postazione di lavoro per computer, Modello: GB**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 948131 GB |
| GTIN | 4062406073947 |
| Classe articolo | 9GS |

Descrizione**Esecuzione:**

Il **cassetto porta-tastiera** si blocca in posizione, richiudibile, con poggia-polsi in bambù e fermi. Sopralzo con cassetto porta-tastiera, con lamiera forata laterale \square 9x9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di ganci e supporti Easyfix. **Custodia per computer con ventola**, ripiano zincato regolabile e piano di appoggio in bambù.

Funzione:

IP41: protezione contro la caduta verticale di gocce d'acqua e la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing > 1$ mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante e cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------|--------|
| Profondità | 500 mm |
| Peso | 69 kg |
| Profondità in G | 20 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Altezza | 1020 mm |
| Larghezza in G | 30 |
| Larghezza | 750 mm |
| Altezza utile struttura portante | 645 mm |
| Larghezza utile struttura portante | 700 mm |
| Grado di protezione IP | IP 41 |
| Alimentazione | Alimentazione di rete |
| Ingresso per tipo di connettore | G |
| Tensione nominale | 250 V |
| Interruttore On/Off | sì |
| Spessore del materiale | 0,9 mm |
| Angolo di apertura sportello | 250 grado |
| Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo di prodotto | Postazione di lavoro per computer |

Accessori

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Maniglia per GridLine Modello GP11 | 914226 GP11 |
|------------------------------------|-------------|