

Garant GRIDLINE

**Postazione di lavoro per computer con finestra per stampante, mobile,  
Modello: FR****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	948142 FR
GTIN	4062406074111
Classe articolo	9GS

**Descrizione****Esecuzione:**

Il **cassetto porta-tastiera** si blocca in posizione, richiudibile, con poggia-polsi in bambù e fermi. Sopralzo con cassetto porta-tastiera, con lamiera forata laterale  $\square$  9x9 mm con passo da 37 mm per l'alloggiamento di ganci e supporti Easyfix. **Custodia per computer con ventola**, ripiano zincato regolabile e piano di appoggio in bambù.

Con carrello composto da maniglie, 2 ruote fisse e 2 pivottanti con freno,  $\varnothing$  125 mm. Le ruote sono elettricamente conduttive.

**Funzione:**

IP41: protezione contro la caduta verticale di gocce d'acqua e la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante e cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Descrizione tecnica**

Larghezza	750 mm
Altezza	1170 mm

Profondità	500 mm
Peso	69 kg
Profondità in G	20
Larghezza in G	30
Dimensione sportello stampante	236×290 mm
Larghezza utile struttura portante	700 mm
Altezza utile struttura portante	645 mm
Grado di protezione IP	IP 41
Interruttore On/Off	sì
Ingresso per tipo di connettore	E
Tensione nominale	250 V
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann	9×9 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Postazione di lavoro per computer

## Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------