

Garant GRIDLINE

Postazione di lavoro per computer con finestra per stampante, Modello: DK**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	948202 DK
GTIN	4062406074326
Classe articolo	9GS

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio per computer con ante a doppio battente a chiusura separata con vetro in policarbonato o chiusura stampante. Dotato di separatore liscio per la torre del computer con ripiano zincato, ripiano estraibile (portata 45 kg) e fermi. Cassetto porta-tastiera con piano di appoggio incassato e rimovibile, poggia-polsi in bambù e fermi. Tutte le serrature si chiudono con una unica chiave. Passacavo sul lato posteriore della cassetteria. Piano di appoggio in bambù.

Verniciatura:

Corpo e cassetto porta-tastiera grigio chiaro RAL 7035, ante, ripiani estraibili e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Peso	97 kg
Profondità in G	28
Altezza	1020 mm

Dimensione sportello stampante	346×290 mm
Larghezza in G	40
Larghezza	1000 mm
Profondità	700 mm
Altezza utile struttura portante	645 mm
Larghezza utile struttura portante, destra	223 mm
Larghezza utile struttura portante, sinistra	700 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Ingresso per tipo di connettore	K
Tensione nominale	250 V
Interruttore On/Off	sì
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	250 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Postazione di lavoro per computer

Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------