

Garant GRIDLINE

**Postazione di lavoro per computer con finestra per stampante, mobile,
Modello: GB****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	948222 GB
GTIN	4062406074371
Classe articolo	9GS

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio per computer con ante a doppio battente a chiusura separata con vetro in policarbonato o chiusura stampante. Dotato di separatore liscio per la torre del computer con ripiano zincato, ripiano estraibile (portata 45 kg) e fermi. Cassetto porta-tastiera con piano di appoggio incassato e rimovibile, poggia-polsi in bambù e fermi. Tutte le serrature si chiudono con una unica chiave. Passacavo sul lato posteriore della cassetteria. Piano di appoggio in bambù.

Con carrello composto da maniglie, 2 ruote fisse e 2 pivottanti con freno, Ø 125 mm. Le ruote sono elettricamente conduttive.

Verniciatura:

Corpo e cassetto porta-tastiera grigio chiaro RAL 7035, ante, ripiani estraibili e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Descrizione tecnica

Peso	97 kg
Profondità	700 mm

Profondità in G	28
Larghezza	1000 mm
Altezza	1170 mm
Dimensione sportello stampante	346×290 mm
Larghezza in G	40
Altezza utile struttura portante	645 mm
Larghezza utile struttura portante, destra	223 mm
Larghezza utile struttura portante, sinistra	700 mm
Tensione nominale	250 V
Interruttore On/Off	sì
Ingresso per tipo di connettore	G
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	250 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Postazione di lavoro per computer

Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------