

Garant GRIDLINE

Postazione di lavoro per computer con finestra per stampante, Modello: DE**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	948202 DE
GTIN	4062406074272
Classe articolo	9GS

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio per computer con ante a doppio battente a chiusura separata con vetro in policarbonato o chiusura stampante. Dotato di separatore liscio per la torre del computer con ripiano zincato, ripiano estraibile (portata 45 kg) e fermi. Cassetto porta-tastiera con piano di appoggio incassato e rimovibile, poggia-polsi in bambù e fermi. Tutte le serrature si chiudono con una unica chiave. Passacavo sul lato posteriore della cassettera. Piano di appoggio in bambù.

Fornitura:

L'**impianto elettrico** integrato è fisso e composto da una barra portaprese (6x, 250 V / 16 A con interruttore ON / OFF), cavo di collegamento 1,2 m e ventilatore antisurriscaldamento.

Verniciatura:

Corpo e cassetto porta-tastiera grigio chiaro RAL 7035, ante, ripiani estraibili e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Descrizione tecnica

Larghezza in G	40
----------------	----

Profondità in G	28
Dimensione sportello stampante	346×290 mm
Peso	97 kg
Larghezza	1000 mm
Profondità	700 mm
Altezza	1020 mm
Larghezza utile struttura portante, destra	223 mm
Altezza utile struttura portante	645 mm
Larghezza utile struttura portante, sinistra	700 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Interruttore On/Off	sì
Tensione nominale	250 V
Ingresso per tipo di connettore	F
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	250 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Postazione di lavoro per computer

Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------