

Garant GRIDLINE

**Postazione di lavoro per computer con finestra per stampante, mobile,  
Modello: FR****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	948222 FR
GTIN	4062406074364
Classe articolo	9GS

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio per computer con ante a doppio battente a chiusura separata con vetro in policarbonato o chiusura stampante. Dotato di separatore liscio per la torre del computer con ripiano zincato, ripiano estraibile (portata 45 kg) e fermi. Cassetto porta-tastiera con piano di appoggio incassato e rimovibile, poggia-polsi in bambù e fermi. Tutte le serrature si chiudono con una unica chiave. Passacavo sul lato posteriore della cassetteria. Piano di appoggio in bambù.

Con carrello composto da maniglie, 2 ruote fisse e 2 pivottanti con freno, Ø 125 mm. Le ruote sono elettricamente conduttive.

**Verniciatura:**

Corpo e cassetto porta-tastiera grigio chiaro RAL 7035, ante, ripiani estraibili e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Descrizione tecnica**

Dimensione sportello stampante	346×290 mm
Profondità in G	28

Altezza	1170 mm
Peso	97 kg
Larghezza in G	40
Profondità	700 mm
Larghezza	1000 mm
Altezza utile struttura portante	645 mm
Larghezza utile struttura portante, destra	223 mm
Larghezza utile struttura portante, sinistra	700 mm
Ingresso per tipo di connettore	E
Tensione nominale	250 V
Interruttore On/Off	sì
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	250 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Postazione di lavoro per computer

## Accessori

Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11
------------------------------------	-------------