

Garant GRIDLINE

**Postazione di lavoro per computer, Modello: IT****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	948251 IT
GTIN	4062406074418
Classe articolo	9GS

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio per computer con sportelli a doppio battente a chiusura separata con vetro in policarbonato o chiusura stampante. Dotato di separatore liscio per la torre del computer con ripiano zincato, ripiano estraibile (portata 45 kg) e fermi. Cassetto porta-tastiera con piano di appoggio incassato e rimovibile, poggia-polsi in bambù e fermi. Tutte le serrature si chiudono con una unica chiave. Passacavo sul lato posteriore della cassetteria. Piano di appoggio in bambù.

Con custodia per monitor LCD salvaspazio per schermi piatti, richiudibile, con scomparto per cavi. Sportello di sollevamento autobloccante regolabile in continuo con vetro in policarbonato.

**Verniciatura:**

Corpo e cassetto porta-tastiera grigio chiaro RAL 7035, sportelli, ripiani estraibili e frontalini dei cassettei antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

**Descrizione tecnica**

Peso	120 kg
Larghezza utile custodia monitor	690 mm

Profondità utile custodia monitor	230 mm
Altezza	1620 mm
Profondità in G	28
Altezza utile custodia monitor	460 mm
Larghezza	1000 mm
Larghezza in G	40
Profondità	700 mm
Altezza utile struttura portante	645 mm
Larghezza utile struttura portante, sinistra	700 mm
Larghezza utile struttura portante, destra	223 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Interruttore On/Off	sì
Ingresso per tipo di connettore	L
Tensione nominale	250 V
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	250 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Postazione di lavoro per computer

## Accessori

Maniglia per armadi guardaroba senza inserto a bussola	914221
--	--------