

Garant GRIDLINE

**Postazione di lavoro per computer con finestra per stampante, mobile,
Modello: DK****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	948262 DK
GTIN	4062406074623
Classe articolo	9GS

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio per computer con sportelli a doppio battente a chiusura separata con vetro in policarbonato o chiusura stampante. Dotato di separatore liscio per la torre del computer con ripiano zincato, ripiano estraibile (portata 45 kg) e fermi. Cassetto porta-tastiera con piano di appoggio incassato e rimovibile, poggia-polsi in bambù e fermi. Tutte le serrature si chiudono con una unica chiave. Passacavo sul lato posteriore della cassetteria. Piano di appoggio in bambù.

Con custodia per monitor LCD salvaspazio per schermi piatti, richiudibile, con scomparto per cavi. Sportello di sollevamento autobloccante regolabile in continuo con vetro in policarbonato. Con carrello composto da maniglie, 2 ruote fisse e 2 pivottanti con freno, Ø 125 mm. Le ruote sono elettricamente conduttive.

Verniciatura:

Corpo e cassetto porta-tastiera grigio chiaro RAL 7035, sportelli, ripiani estraibili e frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Descrizione tecnica

Peso	120 kg
------	--------

Profondità	700 mm
Altezza utile custodia monitor	460 mm
Profondità in G	28
Larghezza in G	40
Larghezza	1000 mm
Larghezza utile custodia monitor	690 mm
Altezza	1770 mm
Dimensione sportello stampante	346x290 mm
Profondità utile custodia monitor	230 mm
Larghezza utile struttura portante, sinistra	700 mm
Larghezza utile struttura portante, destra	223 mm
Altezza utile struttura portante	645 mm
Ingresso per tipo di connettore	K
Interruttore On/Off	sì
Tensione nominale	250 V
Spessore del materiale	0,9 mm
Angolo di apertura sportello	250 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Postazione di lavoro per computer

Accessori

Maniglia per armadi guardaroba senza inserto a bussola	914221
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11