

Garant**Fresa ad alto avanzamento GARANT Power Q, con codolo filettato, Ø D /
Numero taglienti Z: 25/4mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	212804 25/4
GTIN	4062406074784
Classe articolo	210

Descrizione

Ricambi:

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Se si utilizzano prolunghe, lavorare sempre con passaggio interno del lubrorefrigerante.

Descrizione tecnica

Ø Tagliente D_c	25 mm
Sede filettata M	M12
Fresatura a interpolazione Ø $D_{min.}$	42 mm
Angolo rampa $\alpha_{max.}$	1,51 grado
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	15,13 mm
Ø D_2	21 mm
Ø D_1 h6	12,5 mm
Passaggio interno per LR	sì
Numero taglienti Z	4

Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\max}$.	48 mm
Fresatura a interpolazione a_p	0,3 mm
Serie	Power Q
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	36 mm
Inserto adatto	XOM.060310
$\varnothing D_3$	17 mm
Esecuzione del codolo	con codolo filettato
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Set di viti degli inserti 10 pezzi Modello 1	219799 1