

**Garant****Paio di guanti MASTER FIT OIL, Misure guanti: 10****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	094307 10
GTIN	4062406074968
Classe articolo	01H

**Descrizione****Esecuzione:**

Guanto multiuso con **tecnologia di lavorazione a 18 maglie** e doppio rivestimento in nitrile semplice e nitrile sabbato. La superficie ben strutturata sul palmo e sulle dita consente un'ottima presa sull'olio. Senza DMF.

MASTER FIT OIL. Rivestimento con 3/4 di nitrile fino alle nocche. Rende il guanto particolarmente adatto agli ambienti lavorativi bagnati e oleosi.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

Il quantitativo minimo d'ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

**Descrizione tecnica**

Tipo di guanto	Guanti multiuso
Categoria di protezione	Categoria II
Misure guanti da lavoro	10
Serie	MASTER FIT

Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Caratteristiche guanti	Privi di DMF
EN 388	4121X
Materiale supporto	Nylon
Rivestimento	Nitril
Variante del rivestimento	Rivestimento a 3/4
Campo di applicazione	Universale
Campo di applicazione	Precisione
Lunghezza	250 mm
Colore	blu / arancione
Tecnologia di lavorazione a maglia	18G
Utilizzo	riutilizzabile
Tipo di prodotto	Guanti multiuso