

Garant GRIDLINE

Armadio per carichi pesanti con anta battente in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 2000 mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942824 2000
GTIN	4062406075026
Classe articolo	9GI

Descrizione**Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 40×28G. Cassetti adatti: 36×24G (ordinare separatamente).

Pareti laterali rinforzate per l'alloggiamento di ripiani in **esecuzione rinforzata per una portata di 200 kg** con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Armadi con fondo rinforzato, senza zoccolo di livellamento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Per ripiani per armadi per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 2000 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 700 mm

Larghezza in G: 40

Profondità in G: 28

Altezza utile: 1845 mm

Descrizione tecnica

Peso	119 kg
Profondità	700 mm
Altezza utile	1845 mm
Altezza	2000 mm
Profondità in G	28
Larghezza	1000 mm
Larghezza in G	40
Spessore del materiale	1 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per carichi pesanti vuoto

Accessori

Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 2000 mm	940501 2000
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con Ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 2000 mm	940511 2000
Ripiano per carichi pesanti per larghezza armadio / armadietto in G 40	942610 40
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11