

Garant GRIDLINE

**Armadio per carichi pesanti con anta battente in lamiera e policarbonato trasparente, Altezza: 1000 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942824 1000
GTIN	4062406075019
Classe articolo	9GI

**Descrizione****Esecuzione:**

Armadio non attrezzato 40×28G. Cassetti adatti: 36×24G (ordinare separatamente).

**Pareti laterali rinforzate** per l'alloggiamento di ripiani in **esecuzione rinforzata per una portata di 200 kg** con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. Armadi con fondo rinforzato, senza zoccolo di livellamento.

**Verniciatura:**

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

**Nota:**

Per ripiani per armadi per carichi pesanti GridLine vedi n. art. 942610.

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Altezza: 1000 mm

Larghezza: 1000 mm

Profondità: 700 mm

Larghezza in G: 40

Profondità in G: 28

Altezza utile: 845 mm

## Descrizione tecnica

Larghezza in G	40
Profondità in G	28
Profondità	700 mm
Altezza utile	845 mm
Altezza	1000 mm
Peso	70 kg
Larghezza	1000 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata corpo interno dell'armadio	1600
Angolo di apertura sportello	250 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Armadio per carichi pesanti vuoto

## Accessori

Ripiano per carichi pesanti per larghezza armadio / armadietto in G 40	942610 40
Set di illuminazione Basic per armadi GridLine con Ante battenti Per altezza armadio 900/1000 mm	940501 900/1000
Set di illuminazione Extended per armadi GridLine con Ante a battente, larghezza 40G Per altezza armadio 1000/1250 mm	940511 1000/1250
Maniglia per GridLine Modello GP11	914226 GP11