


**Inserto KOMET®, K10, Descrizione: 26-660****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216740 26-660
GTIN	4047109036932
Classe articolo	24T

**Descrizione****Esecuzione:**

Con scanalature lungo tutto il tagliente.

**Per :**

Svasatore n. art. 216600 e 216620.

Raggio di curvatura: 0,5 mm

Codice ISO Inserto: TOHX 140305 EN

**Descrizione tecnica**

Codice ISO Inserto	TOHX 140305 EN
Raggio di curvatura	0,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo	K10
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
GG(G)	idoneo	150 m/min	K
a umido max.	idoneo		
a secco	idoneo		