

**Garant**
**Frese ad interpolazione, Metallo duro, Modello: 27XL**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	217252 27XL
GTIN	4045197216564
Classe articolo	21Q

**Descrizione**
**Nota:**

L'effettiva profondità gola  $S_{max}$  è calcolata come qui di seguito:  $(D-d_1) / 2$ .

Sostituzione del materiale: PowerCard

Passaggio interno per LR: sì

Per inserto di tipo: P26

Ø Minimo foro D: 22 - 37 mm

Ø Interno  $d_1$ : 15,5 mm

Profondità di taglio massima  $S_{max}$ : 10,75 mm

Sporgenza totale  $L_1$ : 25 mm

Lunghezza complessiva  $L_{compl.}$ : 180 mm

**Descrizione tecnica**

Set di viti di serraggio	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	180 mm
Ø Codolo $D_s$ h6	20 mm
Ø Interno $d_1$	15,5 mm
Ø Minimo foro D	22 - 37 mm
Profondità di taglio massima $S_{max}$	10,75 mm
Esecuzione del codolo	cilindrico
Sporgenza totale $L_1$	25 mm

Codolo	DIN 6535 HA
Per inserto di tipo	P26
Passaggio interno per LR	sì
Profondità filettatura	21,5 mm
Materiale fresa	Metallo duro
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese ad interpolazione

---

## Accessori

Set di viti per inserti 10 pezzi	219819
----------------------------------	--------