

Garant
AN.U 120608, Modello: ALU


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215113 ALU
GTIN	4045197703132
Classe articolo	21A

Descrizione

Esecuzione:

Inserto bilaterale molto robusto a 4 taglienti. L'originale geometria dell'inserto fa sì che il foro dell'inserto non indebolisca il tagliente.

Dati d'impiego:

$a_{p\ max} = 12\ mm.$

$a_p = 10\ mm$ (valore consigliato).

Attenzione:

Non per fresatura a scanalatura piena!

Nota:

Contornatura: Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10\ mm.$

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Avanzamento f_z per dente: 0,2 mm

Tipo: HU9815

Descrizione tecnica

Modello	ALL.
Avanzamento f_z per dente	0,2 mm

Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HU9815
Tolleranza	G
Codice ISO Inserto	AN.U 120608
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura