

**Garant****Mandrino per frese modulari filettate, SK 40, Filettatura M × Lunghezza L1:  
M5X25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301309 M5X25
GTIN	4045197706676
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma cilindrica.

**Uso:**

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

Filettatura M	M5×25
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	25 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Ø D <sub>2</sub>	10 mm
Sporgenza totale Dim. A	44 mm
Ø Foro D <sub>1</sub> tolleranza IT6	5,5 mm
Ø Esterno D	13 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari

## Accessori

Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40