

Garant**Mandrino per frese modulari filettate, SK 40, Filettatura M × Lunghezza L1:
M6X25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301309 M6X25
GTIN	4045197706683
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Forma cilindrica.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Ø D ₂	10 mm
Ø Foro D ₁ tolleranza IT6	6,5 mm
Filettatura M	M6×25
Lunghezza utile L ₁	25 mm
L ₂	5 mm
Sporgenza totale Dim. A	44 mm
Ø Esterno D	13 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari

Accessori

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
	308801 40

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40

Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40

308740 40

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40

308625 40

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308765 40

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308785 40

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308650 40

Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M

308670 40M

Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40

308660 40