

**Garant****Mandrino per frese modulari filettate, SK 40, Filettatura M × Lunghezza L1:  
M8X25****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301309 M8X25
GTIN	4045197706690
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma cilindrica.

**Uso:**

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

Sporgenza totale Dim. A	44 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Ø Foro D <sub>1</sub> tolleranza IT6	8,5 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	25 mm
Filettatura M	M8x25
Ø Esterno D	15 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari

## Accessori

CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo speciale, senza filettatura internaa tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Chiave per codoli di serraggioDIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40