

**Garant****Mandrino per frese modulari filettate, SK 40, Filettatura M × Lunghezza L1:  
M12X75****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301309 M12X75
GTIN	4045197706782
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma cilindrica.

**Uso:**

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

Ø Foro D <sub>1</sub> tolleranza IT6	12,5 mm
Lunghezza utile L <sub>1</sub>	75 mm
Filettatura M	M12×75
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Sporgenza totale Dim. A	94 mm
Ø Esterno D	31 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari

## Accessori

Codolotenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
CodoloForma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
CodoloMazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
CodoloForma A Adatti per coni 40	308600 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
	308806 40

Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna  
Adatti per coni 40

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni  
40

308625 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308795 40

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308620 40

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN  
69872) per Dim. cono 40

308820 40

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna  
Adatti per coni 40

308700 40

Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40

308650 40