

Garant**Mandrino per frese modulari filettate, SK 40, Filettatura M × Lunghezza L1:
M10X50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301309 M10X50
GTIN	4045197706737
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Forma cilindrica.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	69 mm
Ø Foro D ₁ tolleranza IT6	10,5 mm
Filettatura M	M10×50
Ø D ₂	18 mm
Lunghezza utile L ₁	50 mm
L ₂	5 mm
Ø Esterno D	23 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari

Accessori

Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
CodoloMori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codoloa tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
	308615 40

Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per conici 40

Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40

308820 40

Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per conici 40

308605 40

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40

308625 40

Codolo Mazak, Forma A Adatti per conici 40M

308670 40M

Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per conici 40

308610 40

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per conici 40

308801 40