

**Garant****Mandrino per frese modulari filettate, SK 40, Filettatura M × Lunghezza L1: M12X25****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 301309 M12X25 |
| GTIN            | 4045197706768 |
| Classe articolo | 31A           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Forma cilindrica.

**Uso:**

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

**Descrizione tecnica**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Ø D <sub>2</sub>                     | 21 mm      |
| Lunghezza utile L <sub>1</sub>       | 25 mm      |
| L <sub>2</sub>                       | 5 mm       |
| Sporgenza totale Dim. A              | 44 mm      |
| Filettatura M                        | M12×25     |
| Ø Foro D <sub>1</sub> tolleranza IT6 | 12,5 mm    |
| Ø Esterno D                          | 24 mm      |
| Adattatore                           | SK 40      |
| Norma attacco                        | ISO 7388-1 |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Forma                                      | ADB                               |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup> |
| Precisione della concentricità radiale     | ≤ 3 μm                            |
| Strategia di truciatura                    | HSC                               |
| Tipo di prodotto                           | Attacco per frese modulari        |

## Accessori

|  |            |
|--|------------|
| Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40                                     | 308650 40  |
| Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M  | 308670 40M |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308765 40  |
| Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40        | 308820 40  |
| Codolo Forma B Adatti per coni 40  | 308640 40  |
| Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308795 40  |
| Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40                           | 308740 40  |
| Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308801 40  |
| Chiave per codoli di serraggio ISO 7388 per Dim. cono 40                             | 308830 40  |
| Codolo tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40                                     | 308620 40  |
| Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40                         | 308615 40  |
| Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40  | 308760 40  |
| Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40                | 308806 40  |
| Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40                       | 308625 40  |
| Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40                | 308802 40  |
| Codolo tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40                                     | 308610 40  |
|  | 308700 40  |

Codolo speciale, senza filettatura interna a tenuta stagna  
Adatti per coni 40

Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni  
40

308630 40

Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40

308635 40

Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40

308660 40

Codolo Forma A Adatti per coni 40

308600 40

Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308785 40

Codolo, 18CrNiMo7 Forma A Adatti per coni 40

308605 40

Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40

308790 40