

Garant**Mandrino per frese modulari filettate, SK 40, Filettatura M × Lunghezza L1:
M12X50****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301309 M12X50
GTIN	4045197706775
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

Forma cilindrica.

Uso:

Per l'alloggiamento di frese modulari filettate.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiavi di serraggio AB n. art. 308820 – 308835.

Descrizione tecnica

Ø Foro D ₁ tolleranza IT6	12,5 mm
Filettatura M	M12×50
Lunghezza utile L ₁	50 mm
Ø D ₂	21 mm
L ₂	5 mm
Sporgenza totale Dim. A	69 mm
Ø Esterno D	24 mm
Adattatore	SK 40
Norma attacco	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Attacco per frese modulari

Accessori

Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308635 40
Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo a tenuta stagna Adatti per coni 40	308660 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308625 40
Codolo Forma A Adatti per coni 40	308600 40
Codolo Mazak, Forma A Adatti per coni 40M	308670 40M
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 40	308820 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40
Codolo Mori-Seiki, a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308630 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308650 40
Codolo Forma B Adatti per coni 40	308640 40
Codolo a tenuta stagna, Forma A Adatti per coni 40	308610 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40

Codolo, 18CrNiMo7Forma A Adatti per coni 40	308605 40
Codolo, 18CrNiMo7a tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308615 40
Codoloa tenuta stagna, Forma B Adatti per coni 40	308620 40
Codolo speciale con filettatura interna Adatti per coni 40	308740 40
Chiave per codoli di serraggioISO 7388 per Dim. cono 40	308830 40
Codolo speciale, senza filettatura interna tenuta stagna Adatti per coni 40	308700 40
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40