


**Garant**
**Portautensili eco VARIO-LINE, sinistro, Altezza codolo h: 20mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	273871 20
GTIN	4045197702265
Classe articolo	21W

**Descrizione**
**Per:**

Cartuccia eco n. art. 273875.

**Fornitura:**

Incluse viti di montaggio.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.<br> $L = L_1 + L_3$  (cartuccia eco).

Passaggio interno per LR: sì

Ampiezza funzionale  $L_4$ : 25 mm

$L_1$ : 93,5 mm

$L_2$ : 24,5 mm

Vite: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Descrizione tecnica**

Ampiezza funzionale $L_4$	25 mm
Altezza altezza codolo	20 mm
Vite	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
$L_2$	24,5 mm
$L_1$	93,5 mm
Serie	Eco

Tipo di impiego	sinistro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti

## Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di bloccaggio	279910
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9