

Garant
Portautensili eco VARIO-LINE, destro, Altezza codolo h: 20mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273870 20
GTIN	4045197702234
Classe articolo	21W

Descrizione
Per:

Cartuccia eco n. art. 273874.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.
 $L = L_1 + L_3$ (cartuccia eco).

Passaggio interno per LR: sì

Ampiezza funzionale L_4 : 25 mm

L_1 : 93,5 mm

L_2 : 24,5 mm

Vite: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Descrizione tecnica

Ampiezza funzionale L_4	25 mm
L_1	93,5 mm
Vite	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Altezza altezza codolo	20 mm
L_2	24,5 mm
Serie	Eco

Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti

Accessori

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Vite di bloccaggio	279910
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9