

Garant
Portautensili eco VARIO-LINE, destro, Altezza codolo h: 25mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	273870 25
GTIN	4045197702241
Classe articolo	21W

Descrizione
Per:

Cartuccia eco n. art. 273874.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900 – 319886.
 $L = L_1 + L_3$ (cartuccia eco).

Passaggio interno per LR: sì

Ampiezza funzionale L_4 : 30 mm

L_1 : 95,5 mm

L_2 : 24,5 mm

Vite: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

Descrizione tecnica

L_2	24,5 mm
Ampiezza funzionale L_4	30 mm
Vite	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Altezza altezza codolo	25 mm
L_1	95,5 mm
Serie	Eco

Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Portautensili autobloccanti

Accessori

Vite di bloccaggio	279910
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite di bloccaggio Modello 9	279815 9
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10