

**Garant****Mandrino portautensili con codolo Weldon, PSC 50 corto, Ø di serraggio D1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308501 16
GTIN	4045197703361
Classe articolo	31C

**Descrizione****Esecuzione:**

- Con foro Balluffchip / RFID.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con codolo Weldon a norme DIN 1835 Forma B e DIN 6535 Forma HB.

**Accessori speciali:**

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309885, chiavi a bussola n. art. 309893.

**Nota:**

Riduzione adatta di PSC 63 su PSC 40 o PSC 50 n. art. 318892.

Bussola di riduzione adatta di SK 40 o HSK 63 su PSC 40 o PSC 50 disponibile su richiesta.

Bussola di riduzione adatta di SK 50 o HSK 100 su PSC 63 o PSC 80 disponibile su richiesta.

Prolunghe adatte al n. art. 318894, 318895 e 318896.

**Descrizione tecnica**

Ø Attacco D <sub>1</sub>	16 mm
Sporgenza totale Dim. A	60 mm
Ø Esterno D	48 mm
Adattatore	PSC 50 corto

Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino

---

## Accessori

PSC - riduzione PSC1 / PSC2 63/50	318892 63/50
Prolunga PSC-50 / PSC-50 Dim. A 80 mm	318895 80