

Garant**Mandrino portautensili a calettare, PSC 40 corto, Ø di serraggio D1: 6mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308566 6
GTIN	4045197703507
Classe articolo	31C

Descrizione**Esecuzione:**

- **Con foro Balluffchip.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.**

Uso:

Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Accessori speciali:

Prolunga per mandrino portautensili n. art. 302410 – 302417. Apparecchi per calettamento a caldo n. art. 354210 – 354450.

Raccordo per lubrorefrigerante HSK n. art. 309885; chiavi a bussola n. art. 309893 e set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

Strategia di truciolatura: HSC

Ø attacco D₁: 6 mm

Sporgenza totale Dim. A: 75 mm

Ø esterno D: 27 mm

Ø D₂: 21 mm

Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	75 mm
Ø Attacco D ₁	6 mm
Ø D ₂	21 mm

Ø Esterno D	27 mm
Adattatore	PSC 40 corto
Norma attacco	ISO 26623-1
Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HPC
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

Accessori

Adattatore di raffreddamento lungo 4,5° Per Ø attacco 6-9 mm	354236 6-9
Anello intercambiabile per bobina SU1 Per Ø attacco 6-12 mm	354240 6-12
Banco da lavoro	354290
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Adattatore di raffreddamento corto 4,5° Per Ø attacco 6-9 mm	354235 6-9