

**Garant**
**Mandrino portautensili a calettare, PSC 50 corto, Ø di serraggio D1: 16mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308567 16
GTIN	
Classe articolo	31C

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.**

**Uso:**

Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

**Accessori speciali:**

Prolunga per mandrino portautensili n. art. 302410 – 302417. Apparecchi per calettamento a caldo n. art. 354210 – 354450.

Raccordo per lubrorefrigerante HSK n. art. 309885; chiavi a bussola n. art. 309893 e set di viti di equilibratura n. art. 309906 Dim. 180.

**Descrizione tecnica**

Ø D <sub>2</sub>	27 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	16 mm
Sporgenza totale Dim. A	80 mm
Ø Esterno D	34 mm
Adattatore	PSC 50 corto
Norma attacco	ISO 26623-1

Passaggio interno per LR	sì
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciatura	HPC
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino portautensili a calettare

## Accessori

Anello intercambiabile per bobinaSU1 Per Ø attacco 12-20 mm	354240 12-20
Adattatore di raffreddamento lungo4,5° Per Ø attacco 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Adattatore di raffreddamento corto4,5° Per Ø attacco 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Unità di raffreddamento CU1 Modello CU1	354215 CU1
Apparecchio per calettamento a caldo SU1 Modello SU1	354210 SU1
Banco da lavoro	354290