



## Strumento di misura lineare compatto Tesatronic, Modello: TT60



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 434717 TT60   |
| GTIN            | 7630041114744 |
| Classe articolo | 45A           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Strumento di misura lineare universale per tastatori induttivi. Ampio Display LCD di facile lettura con visualizzazione combinata numerica e di scala. Riconoscimento automatico dei tastatori usati e adeguamento dei segnali di misura per un invio segnali di misura preciso. 7 campi di misura selezionabili. Aggiornamento ogni  $\leq 80$  ms. Con salvataggio dei valori di misura estremi. Classificazione dei valori di misura con segnali d'uscita comandati da relè per 5, 10, 20 o 40 classi di qualità. Uscita analogica per elaborazione esterna dei segnali di misura.

#### Uso:

Strumento di misura lineare elettronico per misurazioni singole, di somme e di differenze. Ideale per il controllo in laboratorio di misura e nella produzione. Operazioni di misura dinamiche con registrazione di  $> 100$  valori singoli al secondo.

#### Fornitura:

Incluso adattatore di rete e cavo di allacciamento UE.

Grado di protezione IP: IP 54

Intervallo di misurazione: da  $\pm 5$  a  $\pm 5000$   $\mu\text{m}$

Scala regolabile: 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200  $\mu\text{m}$

Limite di errore visualizzazione delle cifre: 0,3 %

Lunghezza: 255 mm

Larghezza: 235 mm

Altezza: 120 mm

### Descrizione tecnica

|           |        |
|-----------|--------|
| Lunghezza | 255 mm |
|-----------|--------|

|  |   |
|--|---|
| Larghezza                                    | 235 mm  |
| Limite di errore visualizzazione delle cifre | 0,3 %   |
| Altezza                                      | 120 mm  |
| Peso   | 1,1 kg  |
| Scala regolabile                             | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 $\mu\text{m}$ |
| Intervallo di misurazione                    | da $\pm 5$ a $\pm 5000$ $\mu\text{m}$           |
| Grado di protezione IP                       | IP 54   |
| Tipo di prodotto                             | Display dei valori di misura                    |

---

## Accessori

|  |             |
|--|-------------|
| Tastatori lineari induttivi radiali Set di 10 pz. Modello GT22 | 434778 GT22 |
| Tastatori lineari induttivi radiali Modello GT22               | 434777 GT22 |
| Tastatori lineari induttivi assiali Set di 10 pz. Modello GT21 | 434776 GT21 |
| Sonda induttiva a leva Modello GT31                            | 434779 GT31 |
| Tastatori lineari induttivi assiali Modello GT21               | 434775 GT21 |