

Garant**Nupjovimo peilis HSS, neutralus, Peilio aukštis h₅ / įpjovos plotis w:
19/3,1mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273556 19/3,1
GTIN	4062406080624
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Tinka:**

Laikikliai Nr. 273984 – 274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	3,1 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	45 mm
Peilio aukštis h ₅	19 mm
Bendras ilgis L	86 mm
Ašmenys	HSS
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis

