

**Garant****Nupjovimo peilis HSS, neutralus, Peilio aukštis h<sub>5</sub> / įpjovos plotis w:  
26/3,1 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273556 26/3,1
GTIN	4062406080648
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Tinka:**

Laikikliai Nr. 273984 – 274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

**Techninis aprašymas**

Peilio aukštis h <sub>5</sub>	26 mm
Įpjovos plotis w	3,1 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	75 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Ašmenys	HSS
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis

