

Garant**Nupjovimo peilis HSS, neutralus, Peilio aukštis h₅ / įpjovos plotis w:
32/3,1mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273556 32/3,1
GTIN	4062406080679
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Tinka:**

Laikikliai Nr. 273984 – 274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

kai maksimalus ruošinio Ø	100 mm
Įpjovos plotis w	3,1 mm
Peilio aukštis h ₅	32 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Ašmenys	HSS
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis

