

Garant**Nupjovimo peilis HSS, neutralus, Peilio aukštis h₅ / įpjovos plotis w:
32/2,2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273556 32/2,2
GTIN	4062406080662
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Tinka:**

Laikikliai Nr. 273984 – 274000 arba Nr. 319132; 319133 (VDI laikikliai).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279940 reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Peilio aukštis h ₅	32 mm
Įpjovos plotis w	2,2 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	60 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Ašmenys	HSS
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Sistemos raktas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	įpjovimo peilis

