

Garant**APMT 133520 TR, HB7520, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215388 UNI
GTIN	4045197707994
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, a_p maks. = 6 mm.

Kampo spindulys: 2 mm

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Kampo spindulys	2 mm
Serija	Softcut®
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 133520 TR
Kietlydinys	HB7520
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	330 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	290 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	150 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		