

Garant**Greitojo keitimo sriegimo patronas, SK 40, Sriegiams: M14-33****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	334630 M14-33
GTIN	4045197708076
Produktų klasė	31P

Aprašymas**Modelis:**

- Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
 - Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.
- Su rutulinio nukreipimo įvore lengvam, laisvam ilgių kompensavimui.

Paskirtis:

- Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
- Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.
- NC staklėms ir apdirbimo centrams.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvories žr. nr. 335420–335660.

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308835.

Pastaba:

- Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais koliais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.
- Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Laikiklio norma: ISO 7388-1

Ilgio kompensacija gniuždant: 24 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 24 mm

Išorinis Ø D: 79 mm

Vidinis Ø D₁: 48 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 138 mm

Techninis aprašymas

Sriegiams	M14 – M33
Ilgio kompensacija gniuždant	24 mm
Išorinis Ø D	79 mm
Ilgio kompensacija tempiant	24 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	138 mm
Vidinis Ø D ₁	48 mm
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	DIN 69871
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

Priedai

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 14 mm	335440 14
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm	335640 12
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 25 mm	335640 25
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 12 mm	335440 12
	308670 40M

Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 18 mm

335440 18

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308615 40

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 18 mm

335640 18

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16 mm

335640 16

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 22 mm

335440 22

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308650 40

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 28 mm

335640 28

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 40

308820 40

Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308801 40

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308635 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308605 40

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308806 40

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm

335440 11

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm

335640 14

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 20 mm

335440 20

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 25 mm	335440 25
Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm	335640 11
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 28 mm	335440 28
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 16 mm	335440 16
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 22 mm	335640 22
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 20 mm	335640 20
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308720 40
Užtraukimo varžtasMori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40