

Garant**Greitojo keitimo sriegimo patronas, SK 50, Sriegiams: M14-33****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 334638 M14-33 |
| GTIN | 4045197708083 |
| Produktų klasė | 31P |

Aprašymas**Modelis:**

- Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
 - Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.
- Su rutulinio nukreipimo įvore lengvam, laisvam ilgių kompensavimui.

Paskirtis:

- Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
- Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.
- NC staklėms ir apdirbimo centrams.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvories žr. Nr. 335420–335660.

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820; 308835.

Pastaba:

- Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.
- Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Laikiklio norma: ISO 7388-1

Ilgio kompensacija gniuždant: 24 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 24 mm

Išorinis Ø D: 79 mm

Vidinis Ø D₁: 48 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 133 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Išorinis Ø D | 79 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 133 mm |
| Ilgio kompensacija tempiant | 24 mm |
| Sriegiams | M14 – M33 |
| Vidinis Ø D ₁ | 48 mm |
| Ilgio kompensacija gniuždant | 24 mm |
| Laikiklis | SK 50 |
| Laikiklio norma | DIN 69871 |
| Laikiklio norma | ISO 7388-1 |
| Produkto rūšis | Sriegimo patronas |

Priedai

| | |
|---|-----------|
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 28 mm | 335640 28 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 18 mm | 335640 18 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16 mm | 335640 16 |
| Užveržimo raktas užtraukimo varžtamslISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50 | 308830 50 |
| Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308610 50 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 18 mm | 335440 18 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 16 mm | 335440 16 |
| Užtraukimo varžtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50 | 308785 50 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 22 mm | 335440 22 |
| | 308790 50 |

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308640 50

Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308795 50

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 20 mm

335640 20

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308605 50

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal DIN 69872 tinka kūginiams laikikliams 50

308810 50

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 20 mm

335440 20

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 22 mm

335640 22

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm

335640 12

Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308660 50

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 14 mm

335440 14

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 25 mm

335640 25

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 25 mm

335440 25

Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm

335640 14

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 12 mm

335440 12

Užveržimo galvutė, skirta Užtraukimo varžtams pagal ISO 7388 tinka kūginiams laikikliams 50

308812 50

308650 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308600 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) tinka kūginiams laikikliams 50

308820 50

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308760 50

Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm

335640 11

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm

335440 11

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308620 50

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308740 50

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308720 50

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 28 mm

335440 28