

Garant**Greitojo keitimo sriegimo patronas, HSK-A 63, Sriegiams: M14-33****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 334652 M14-33 |
| GTIN | 4045197708090 |
| Produktų klasė | 31P |

Aprašymas**Modelis:**

- **Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.**
 - **Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.**
- Su rutulinio nukreipimo įvore lengvam, laisvam ilgių kompensavimui.**

Paskirtis:

- **Tikslių matmenų sriegių sriegimui.**
- **Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.**
- **NC staklėms ir apdirbimo centrams.**

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvorės žr. Nr. 335420–335660.

Vidinis raktas Nr. 309890.

Pastaba:

- **Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.**
- **Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.**

Laikiklio norma: DIN 69893

Ilgio kompensacija gniuždant: 17,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 17,5 mm

Išorinis Ø D: 86 mm

Vidinis Ø D₁: 48 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 141 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Vidinis $\varnothing D_1$ | 48 mm |
| Ilgio kompensacija tempiant | 17,5 mm |
| Sriegiams | M14 – M33 |
| Ilgio kompensacija gniuždant | 17,5 mm |
| Išorinis $\varnothing D$ | 86 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 141 mm |
| Laikiklis | HSK-A 63 |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Produkto rūšis | Sriegimo patronas |

Priedai

| | |
|--|-----------|
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto $\varnothing 28$ mm | 335440 28 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto $\varnothing 16$ mm | 335440 16 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto $\varnothing 22$ mm | 335640 22 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto $\varnothing 25$ mm | 335640 25 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto $\varnothing 18$ mm | 335440 18 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto $\varnothing 20$ mm | 335640 20 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto $\varnothing 12$ mm | 335640 12 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto $\varnothing 22$ mm | 335440 22 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto $\varnothing 14$ mm | 335440 14 |

| | |
|---|-----------|
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm | 335640 14 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 18 mm | 335640 18 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 20 mm | 335440 20 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16 mm | 335640 16 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 28 mm | 335640 28 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm | 335440 11 |
| Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm | 335640 11 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 12 mm | 335440 12 |
| Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 25 mm | 335440 25 |