

Garant**Greitojo keitimo sriegimo patronas, HSK-A 100, Sriegiams: M14-33****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	334656 M14-33
GTIN	4045197708106
Produktų klasė	31P

Aprašymas**Modelis:**

- Trumpa konstrukcija su ašinio ilgio kompensacija tempiant ir gniuždant.
 - Reguliuojama pjovimo jėga įvairioms medžiagoms ir sriegikliams.
- Su rutulinio nukreipimo įvore lengvam, laisvam ilgių kompensavimui.

Paskirtis:

- Tikslių matmenų sriegių sriegimui.
- Tinka dešiniams ir kairiniams sriegiams.
- NC staklėms ir apdirbimo centrams.

Priedai pasirinktinai:

Greitojo keitimo įvories žr. nr. 335420–335660.

Vidinis raktas Nr. 309890.

Pastaba:

- Greitojo keitimo sriegimo patronai su kitokiais kotais - dyd. M14 – M33 - parduodami pagal užklausimą.
- Greitojo keitimo sriegimo patronas nepritaikytas vidiniam aušinimui.

Laikiklio norma: ISO 12164-1

Ilgio kompensacija gniuždant: 17,5 mm

Ilgio kompensacija tempiant: 17,5 mm

Išorinis Ø D: 86 mm

Vidinis Ø D₁: 48 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 144 mm

Techninis aprašymas

Sriegiams	M14 – M33
Ilgio kompensacija tempiant	17,5 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	144 mm
Ilgio kompensacija gniuždant	17,5 mm
Išorinis Ø D	86 mm
Vidinis Ø D ₁	48 mm
Laikiklis	HSK-A 100
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Produkto rūšis	Sriegimo patronas

Priedai

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 28 mm	335440 28
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 16 mm	335640 16
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 22 mm	335640 22
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 25 mm	335640 25
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 20 mm	335640 20
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 11 mm	335640 11
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 14 mm	335440 14
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 11 mm	335440 11
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 14 mm	335640 14

Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 18 mm	335440 18
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 28 mm	335640 28
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 16 mm	335440 16
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 12 mm	335640 12
Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova Sriegiklio koto Ø 18 mm	335640 18
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 20 mm	335440 20
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 25 mm	335440 25
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 22 mm	335440 22
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos Sriegiklio koto Ø 12 mm	335440 12