

Garant

Įspraustinė, plona, SK 40 A = 160, Užspaudimo ribos: 2-6mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	300784 2-6
GTIN	4045197708373
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
- Tolygi eiga.
- Su RFID/Balluffchip anga.
- Griebtuvas užveržiamas varžtu iš galo per patroną, nereikia jokios tvirtinimo veržlės!

Privalumai:

Plona konstrukcija, galima apdirbti sunkiai pasiekiamas vietas, pvz.: gaminant įrankius ir formas.

Paskirtis:

Įrankio su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėje pagal DIN 6499.

Tiekimo sudėtis:

Su užveržimo varžtu ir raktu su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600– 308806,
AB užveržimo raktai Nr. 308820– 308835,
**GARANT spyruokliuojančios įvorės Nr. 309563,
ALBRECHT spyruokliuojančios įvorės Nr. 309572 – 309573.**

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	2 - 6 mm
Ø D ₂	13 mm
Ø D ₁	9,6 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Išorinis Ø D	27 mm

Laikiklis	SK 40 A = 160
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308630 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308660 40
Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308740 40
Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308610 40

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308625 40
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308795 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308806 40